

Link naar het product: <https://www.techcnc.nl/ultrasone-reiniger-180st-53l-p-536.html>

Ultrasone Reiniger 180ST 53L



Prijs	1 839.00 Euro
VOORRAAD	Beschikbaar
Verzendtijd	48 uur
Catalogusnummer	10054
Fabrikantcode	UCJP-53-180ST

Product omschrijving

Reiniger JP 180ST 53L

De reiniger is gemaakt van roestvrij staal, handmatig gelast met argon, wat zorgt voor zijn ongelooflijke duurzaamheid tijdens gebruik.

De industriële transducers die in de reiniger worden gebruikt, zijn van de hoogste kwaliteit, daarom worden alle items zeer efficiënt gereinigd, wat zich vertaalt in een bevredigend waseffect.

Het ontwerp en de interface zijn aangepast voor industrieel gebruik.

Met het digitale aanpassingssysteem kunnen parameters gemakkelijk worden gewijzigd, zoals: ultrasoonvermogen, tijd, temperatuur, afhankelijk van het gewicht van de elementen, het materiaal waaruit ze zijn gemaakt, op basis van individuele behoeften.

De reiniger is uitgerust met een tijdstelling in het bereik van 1-99 minuten.

Het heeft een functie om instellingen te onthouden, wat betekent dat u geen tijd hoeft te verspillen met het opnieuw aanpassen.

U kunt de temperatuur van haar werk instellen in het bereik van 0 - 80 graden Celsius, een geïnstalleerde **3000 W**-verwarming verwarmt de vloeistof onmiddellijk en verkort dus de reinigingstijd.

Het voldoet aan strenge normen voor apparaten van dit type die comfortabel gebruikt kunnen worden in alle omstandigheden voor industriële doeleinden.



Technische Specificaties:

Frequentie: **40 kHz**

Tank materiaal: **Roestvrij staal SUS304**

Schelp materiaal: **SUS304**

Inhoud: **53 L**

Timerinstelling: **1~99 min**

Temperatuurinstelling: **0~80°C**

Voeding: **AC 200 ~ 240 V, 50 Hz**

Ultrasoon vermogen: **0~900 W, 18 transducers**

Verwarming vermogen: **1500 W**

Afmetingen tank: **500 x 350 x 390 mm (L. x B. x H.)**

Afmetingen behuizing: **680 x 530 x 700 mm (L. x B. x H.)**

Kwaliteitsnormen: CE & RoHS & ISO9001**Bijgeleverde accessoires:**

- Mand van roestvrij staal
- Deksel
- Wielen
- Handleiding
- Stroomkabel